

Dauer-/Blink-/Blitzleuchte WLG-BKG-FLG

LED-Dauer-/LED-Blinkleuchte DLG-BLG



WLG DAUERLEUCHE · BKG BLINKLEUCHE



25 W Glühlampe
Fassung BA15d

Bajonettverschluss IP 65

Merkmale

- umfassendes Leuchtenprogramm in Baugröße 120 mm Ø und hoher Schutzart
- ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
- Bajonettverschluss für leichten Lampenwechsel ohne Werkzeug (WLG/BKG)
- LED Dauer- oder Blinkleuchten mit hoher Leuchtkraft (48 LEDs), wartungsfrei, geringe Stromaufnahme, großer Spannungsbereich, Einschaltstrombegrenzung, schock- und vibrationsbeständig
- DLG/BLG nach folgenden IEC-Richtlinien getestet:
 - zyklischer Feuchtigkeitstemperaturtest
 - Vibrationstest
 - Schocktest

FLG BLITZLEUCHE






~ 5 J Blitzröhre



Anschlussklemme





Bajonettverschluss,
IP 65



DLG LED-DAUERLEUCHE BLG LED-BLINKLEUCHE

48 LEDs – Lichtabgabe in alle Richtungen





Technische Daten



Type	WLG	BKG	FLG	DLG	BLG
Gehäuse, Farbe	ABS, grau RAL 7035 oder schwarz RAL 9005				
Kalotte, Farbe	Polycarbonat, orange, rot, klar, blau, grün, gelb				
Leitungseinführung	8 mm - 12 mm, Durchführungstülle unten				
Montagearten	horizontal oder vertikal mit Winkel				
Einschaltdauer	100 %				
Anschlussklemmen	2,5 mm ²				
Temperaturbereich (Einsatz)	-30 °C bis +60 °C		-30 °C bis +50 °C		-35 °C bis +60 °C
Leuchtmittel	Glühlampe/BA15d		Blitzröhre		LED
Lebensdauer (Leuchtmittel)			~ 3 Mio. Blitze		~ 100.000 h
Leistung/Energie	max. 25 W		5 J		
Blink-/Blitzfrequenz	-	~ 2 Hz	~ 1 Hz	-	~ 2 Hz
Gewicht (g)	230	250	320		270



Bestelldaten

Type	Bezeichnung	Nennspannung (V)	Artikel-Nr.		Nennstrom (A)	Spannungsbereich (V)	BESTELLDATEN ZUBEHÖR Glühlampen 25 W, BA15d		
			Gehäuse grau	Gehäuse schwarz			Type	Artikel-Nr.	Nennspannung
WLG	Dauerleuchte	bis 250 V AC/DC	822 10C 900	822 50C 900					
	Blinkleuchte	12-48 V AC/DC	832 10C 408	832 50C 408					
BKG		110/120 V AC	832 10C 310	832 50C 310					
		230/240 V AC	832 10C 313	832 50C 313					
FLG	Blitzleuchte	12 V AC/DC	842 14C 404	842 54C 404	0,7				
		24 V AC/DC	842 14C 405	842 54C 405	0,32				
	110/120 V AC	842 13C 310	842 53C 310	0,2					
	230/240 V AC	842 13C 313	842 53C 313	0,1					
Modelle mit 2 Blitzfrequenzen									
FLG-A	30/60 Blitze/Min.	24 V AC/DC	842 16C 405	842 56C 405	0,28				
FLG-B	30/90 Blitze/Min.		842 17C 405	842 57C 405	0,40				
DLG	LED-Dauerleuchte	12 V AC/DC	827 10C 404	827 50C 404	0,325	11-16 V AC/DC			
		24 V AC/DC	827 10C 405	827 50C 405	0,11	17-32 V DC			
	48 V AC/DC	827 10C 408	827 50C 408	0,085	17-26 V AC				
	110 V AC	827 10C 310	827 50C 310	0,06	35-62 V DC				
	230/240 V AC	827 10C 313	827 50C 313	0,06	35-52 V AC				
BLG	LED-Blinkleuchte	12 V AC/DC	807 10C 404	807 50C 404	0,325	11-16 V AC/DC			
		24 V AC/DC	807 10C 405	807 50C 405	0,11	17-32 V DC			
	48 V AC/DC	807 10C 408	807 50C 408	0,085	17-26 V AC				
	110 V AC	807 10C 310	807 50C 310	0,06	35-62 V DC				
	230/240 V AC	807 10C 313	807 50C 313	0,06	35-52 V AC				
Winkel für Wandmontage			822 200 900						



HINWEIS: Leuchtmittel separat zu bestellen (siehe Bestelldaten Zubehör).

Farbcode für Kalotten

C

1	orange	5	blau
2	rot	6	grün
4	klar	7	gelb