



## IB-148SSK-B Wechselrahmen für 3,5" (8,89 cm) und 2,5" (6,35 cm) SATA/SAS Festplatten

### Hauptmerkmale

- Für 3,5" & 2,5" SATA/SAS HDD/SSD
- Robustes Industriedesign
- Metallkonstruktion
- Unterstützt SATA III & SAS II 6 Gbit/s
- Schloss und zwei 2 Rändelschrauben schützen vor unbefugtem Zugriff
- Inklusive SATA Kabel (490 mm) mit Sicherungsclip
- Plug & Play und Hot Swap
- Einbau in einen Standard 5,25" Einschub
- Eingebauter 30x30x10 mm Lüfter

### Kühl und sicher

Dieser Festplattenwechselrahmen verfügt über ein effizientes Kühlsystem. Durch die Bauweise des Metallgehäuses kann die Wärme der Festplatte selbst unter Vollast effektiv vom Lüfter abgeführt werden. Das Schloss und die Rändelschrauben sorgen bei Installation, Transport und Betrieb für einen sicheren Halt der Festplatte.



### Technische Daten

|                      |   |                        |                               |
|----------------------|---|------------------------|-------------------------------|
| Modell               | IB-148SSK-B   | Benötigter Platz       | 1x 5,25"                      |
| Artikel Nr.          | 22059   | Hot Swap               | Ja                            |
| EAN Code             | 4250078188544   | Plug & Play            | Ja                            |
| Marke                | ICY BOX   | Host-Anschluss         | 1x SATA Datenverbindung 7Pin  |
| Artikel Text         | Wechselrahmen für 3,5" und 2,5"<br>SATA/SAS Festplatten | Übertr.geschwindigkeit | Bis zu 6 Gbit/s               |
| Farbe                | Schwarz   | Betriebssystem         | Betriebssystem unabhängig     |
| Material             | Metall  | LED                    | Betrieb und Zugriff           |
| Festplattengröße     | 3,5" und 2,5"   | Alarm                  | Nein                          |
| Festplattenanschluss | 1x SATA I/II/III / SAS II                               | Schloss                | Ja                            |
| Festplattenhöhe      | Bis zu 2,54 cm (1")                                     | Ein-/Ausschalter       | Nein                          |
| Festplattenkapazität | Keine Kapazitätsbeschränkung                            | Lüfter                 | 1x 30x30x10 mm                |
|                      |   | Stromversorgung        | 1x SATA Stromverbindung 15Pin |



Frontansicht

Rändelschrauben zum  
Sichern der Blende

LED für Betrieb  
und Zugriff

Schloss



Lüfter  
30x30x10 mm

SATA Stromverbindung 15Pin  
SATA Datenverbindung 7Pin



Rückansicht

Verpackungsinhalt: 1x IB-148SSK-B, 1x SATA Kabel, 2x Schlüssel, 8x Schrauben, 1x Kurzanleitung

Logistische Daten

|                            |                |                        |                |                  |          |
|----------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|----------|
| Verpackungseinheit:        | 12 Stk./Karton | Abmessung / Karton:    | 425x335x180 mm | Importzolltarif: | 84733080 |
| Gesamtgewicht:             | 12,9 kg/Karton | Abmessung (mit Verp.): | 155x203x50 mm  |                  |          |
| Bruttogewicht (mit Verp.): | 1,03 kg        | Abmessung von Artikel: | 180x146x43 mm  |                  |          |
| Nettogewicht:              | 0,97 kg        | Ursprungsland:         | China          |                  |          |