

Made in Germany

**Produktmerkmale**

Verbindungskabel

M12-Stecker / M12-Kupplung

silikonfrei

Kontakte vergoldet

—

Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	Verbindungskabel
Betriebsspannung [V]	250 AC / 300 DC
Strombelastbarkeit [A]	4
Schutzklasse	II

Umgebungsbedingungen



Umgebungstemperatur [°C]	-25...100 *)
Schutzart	IP 67 / IP 68 / IP 69K

Mechanische Daten

Ausführung	gerade / abgewinkelt
Werkstoff Griffkörper	Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter	V4A (1.4404)
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]	Stecker: 0,6...1,5 **) / Dose: 0,6...1,5
Gewicht [kg]	0,209

Elektrischer Anschluss

Anschluss	PVC-Kabel / 5 m; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm
Mantelfarbe	orange

Anschlussbelegung**Bemerkungen**

Bemerkungen

*) cRUs: max. 50 °C

**) Maximalwert des Gegenstückes beachten!