

## Drehschrauber

### Drehschrauber UT 8960










Drehschrauber aus Verbundwerkstoff in gerader Bauform mit Bit-Schnellwechselfutter.

Artikel-Nr. UT 8960



PNEUTEC - Drehschrauber UT 8960

#### Technische Daten

	Drehzahl 1.700 U/min
	Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
	Schraubengröße ... M 6 mm
	Arbeitsdrehmoment 0,6 - 6,0 Nm
	Beschleunigung < 2,5 m/s <sup>2</sup>
	Schalldruckpegel 77,0 dB (A)
	Luftverbrauch 1,0 l/s
	Druckluftanschluss 1/4 Zoll
	Gewicht 0,8 kg

#### Beschreibung

- Drehschrauber aus Verbundwerkstoff in gerader Bauform, Rutschkupplung, Heckauspuff, 195 mm Baulänge
- Bit-Schnellwechselfutter
- Drehmomentbereich von 0,6 - 6,0 Nm
- Drehmomenteinstellung von außen
- Umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
- **Leerlaufdrehzahl: 1.700 min-1**