

Artikelnummer: 135393

Kurzbeschreibung: Euronorm plooiBOX 6422 NG DL, met deksel, voor magazijngebruik en meervoudig transport, 41,4 liter, grijs



Langbeschreibung: Euronorm plooiBOX 6422 NG DL, met deksel, voor magazijn- en multitransport, 41,4 liter: De vouwbox 6422 NG DL met EURO-afmetingen wordt geleverd met deksel en heeft een inhoud van 41,4 liter. De vouwbox 6422 NG DL met EURO-afmetingen is voornamelijk geschikt voor magazijn- en multitransport. De vouwbox 6422 NG DL heeft een inhoud van 41,4 liter. De box kan tot 60 kg dragen en in de stapel heeft hij een draagvermogen van 250 kg. Bovendien wordt de vouwbox 6422 NG DL met EURO-afmetingen met een deksel geleverd. Ook zonder deksel kunt u de vormvaste boxen veilig stapelen. Zo bespaart u door het gebruik van de box max. 65 procent volume en spaart u onnodige magazijn- en transportkosten uit. De stevige box heeft gesloten zijkanten en bodem en is voorzien van een veld voor universele etiketten. Ook is hij uitgerust met ergonomische handgrepen aan de zijkanten en aan de bodem. Dankzij de vlakke binnenkant kunt u de vouwbox 6422 NG DL met EURO-afmetingen gemakkelijk reinigen. Bovendien is hij bestand tegen oplossingen van standaardreinigingsmiddelen. De vouwbox 6422 NG DL met EURO-afmetingen is gemaakt van polypropeen en is voornamelijk geschikt voor magazijn- en multitransport. Meer details: Inhoud: 41,4 l gebruiksdoel: voor magazijn- en multitransport stevige, vormvaste bak zonder deksel voor veilig stapelen bodem en zijkanten gesloten gemakkelijk schoon te maken bestand tegen oplossingen van standaardreinigingsmiddelen verzegelbaar met plaats voor universele etiketten met deksel volumevermindering van de container tot 65% spaart magazijn- en transportkosten uit ergonomische handgrepen, onderkant rand met vingergrepen materiaal: polypropeen (PP) kleuren: blauw of grijs Afmetingen inwendig: b 355 x l 555 x h 210 mm Buitenafmetingen: b 400 x l 600 x h 230 mm bruikbare hoogte in de stapel incl. stapelrand 80 mm bruikbare hoogte in de stapel excl. stapelrand: 70 mm draagvermogen in de stapel: 250 kg afzonderlijk draagvermogen: 60 kg eigen gewicht: 2,96 kg

