

Artikelnummer: 36904

Kurzbeschreibung: Stellingsectie G1, 1800 x 750 x 500 mm

Langbeschrijving: Stelling G1, 1800 mm hoog, verschillende afmetingen: Mooi en sterk! Stellingkasten kunnen ook mooi zijn. Neem bijvoorbeeld deze modern vormgegeven stellingen, die ook nog eens absoluut stabiel en zwaar belastbaar zijn. Door hoekstellingen en verschillende te combineren breedtes van 1000 en 750 mm wordt de ruimte met deze stellingen optimaal gebruikt. De planken zijn lichtgrijs (RAL7035) gepoedercoat en in



drie dieptematen (400 mm, 500 mm en 600 mm) beschikbaar. Ze zijn met een veiligheidsrand van 40 mm hoogte uitgevoerd en kunnen in een raster van 86 mm in hoogte versteld worden. De zijkanten bestaan uit ronde buizen (\varnothing 40 mm) met gelaste zijplaten en zijn gepoedercoat in aluzilver (als RAL 9006). Dit stellingdeel is ook in andere hoogtes te bestellen: 2200 mm en 2600 mm.

- draagvermogen per vak: draagkracht per legbord: 120 kg, met onderleggers tot 200 kg
- veldlast (draagvermogen per stellingdeel): 1000 kg
- breedte per stelling = genoemde breedte + 40 mm

Stellingdeel

- hoogte: 1800
- breedte: 1000 of 750 mm
- 1 zijframe
- 4 legborden

Veiligheidsadvies: Stellingen met een hoogte-diepte-verhouding \approx 5:1 moeten worden verankerd (aan de wand of op de vloer) om te voorkomen dat ze omvallen. Een eindframe moet altijd aan het einde van de plank worden gemonteerd (zie accessoires).

