

Artikelnummer: 129860

Kurzbeschreibung: Roll-Schubladenschrank, 700 x 490 mm, Tragkraft 150 kg

Langbeschreibung: Roll-Schubladenschrank, 700 x 490 mm, Tragkraft 150 kg: Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt.

Schubladenschrank mit vier rollengelagerten Schubladen, Belastung 35 kg/Schublade. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Randleisten aus massivem Holz, 80 mm hoch.

Pulverbeschichtung: Gestell und Front in Enzianblau (RAL5010), Korpus in Lichtgrau (RAL7035) Ladefläche: 700 x 490 mm

Außenmaße: 700 x 500 mm

Etagenhöhe: 780 mm
mm

Schubladenmaße innen: 1050

Schubladenhöhe: 160/100/100/85

Tragkraft: 150 kg

Radgröße: 125 kg

Eigengewicht: 53 kg



EAN/GTIN: 4250448501997