

slinger

trekbelasting 10000 kg, bouwhoogte 800 mm, veiligheidsslinger, met rechte tandwielen, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 530713



Domme kracht

met veiligheidsslinger

slinger






- trekbelasting 10000 kg
- 4 mm heffing per slingeromdraaiing
- slingerkracht 36 daN
- bouwhoogte 800 mm
- hefbeweging 300 mm
- veiligheidsslinger
- met rechte tandwielen
- klauw vast
- zelfremmend
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- gewicht 42 kg

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	type drijfwerk	rechte tandwielen
hijswerktuigtype	lier	hefbeweging	300 mm
type wind	slinger	klauw	vast
trekbelasting	10000 kg	materiaal	staal
bouwhoogte	800 mm	oppervlak	m. poedercoating

heffing per slingeromdraaiing	4 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
slingerkracht	36 daN	gewicht	42 kg
type slinger	veiligheidsslinger		

Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm