

B8341066

STAR-KNOBS 41, mit Noppen

Passend für Drehpotentiometer und Drehimpulsgeber mit runden Wellenenden nach DIN 41591. Spannzangensystem für bequeme Knopfmontage von vorn. Achsbohrung durchgehend. Optional beleuchtbar: empfehlenswert für Einbau-Variante, zusätzlich bitte LED-Beleuchtung bestellen.

Ausführung

Mit Noppen

Lieferumfang

1 Knopf (Mindestbestandteile für 1 STAR-KNOB: 1 Knopf, 1 Deckel und 1 Montage-Set)



TECHNISCHE DATEN

Material	PC (UL 94 HB)	Durchmesser	41 mm
Farbe	saphir	Höhe	14 mm
Standards	RoHS konform, REACH konform	Achsbohrung	6 mm

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen.

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.