


# 4126 Stufenstehtleiter mit Plattform, einseitig begehbar

## Eigenschaften

- Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
- Verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
- Stufentiefe 80 mm. Vorderkante mit Holm bündig.
- Ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- Plattformabmessung 250x250 mm.
- Mit Holm verpresste, extra große Leiterschuhe.

## Highlights

- Geräumige, funktionale Ablageschale aus hochfestem Kunststoff.
- Stabiler Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft.



# 4126 Stufenstehtleiter mit Plattform, einseitig begehbar

	3	4	5	6	7	8
STUFENZAHL INKL. PLATTFORM	3	4	5	6	7	8
HOLM (CA. MM)	55	55	55	55	55	55
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	80	80	80	80	80	80
LÄNGE (CA. M)	1.39	1.64	1.89	2.14	2.38	2.64
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.65	0.88	1.11	1.34	1.58	1.81
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.15	2.38	2.61	2.84	3.08	3.31
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.65	2.88	3.11	3.34	3.58	3.81
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	1.25	1.49	1.72	1.95	2.18	2.41
GESAMTBREITE (CA. MM)	415	440	465	495	520	545
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	280	280	280	280	280	280
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	0.7	0.85	1	1.15	1.3	1.5
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
PLATTFORMBREITE (CA. M)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	4	4.9	5.6	6.4	7.4	7.9
GEWICHT (CA. KG)	4.1	4.7	5.5	6.3	7	7.8
BEST.-NR.	412603	412604	412605	412606	412607	412608