

Artikelnummer: 138371

Kurzbeschreibung: Transportbox Alutec INDUSTRY 157, Aluminium, 157 l, L 782 x B 585 x H 410 mm, mit Stapelecken, stabiler Deckel



Langbeschreibung: Transportbox Alutec INDUSTRY, Aluminium, verschiedene Größen, mit Stapelecken, stabiler Deckel: Die Transportboxen der Alutec INDUSTRY-Serie sind ideal für den dauerhaften Einsatz im Gewerbebereich. Die stapelbaren Behälter sind in 9 verschiedenen Größen mit 30 bis 425 l Volumen verfügbar. Ihre robuste und zugleich sehr leichte Rahmen- und Deckelkonstruktion aus Aluminium-Profilen macht die INDUSTRY Boxen von Alutec zu idealen Lager- und Transportbehältern. Mit dem dicht schließenden Klappdeckel aus 1,5 mm starkem Aluminium-Blech und zusätzlicher Niet-Verstärkung im Stoßbereich schützt die Box Ihre gelagerten Güter, Werkzeuge oder sensiblen Industrie-Geräte zuverlässig vor Transportschäden, Verschmutzung und Spritzwasser. Der Kisten-Rahmen ist ebenso wie die Hebelspannverschlüsse korrosionsbeständig und unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Witterungseinflüsse. Die Bauweise mit geprägten Eck-Verstärkungssicken sorgt für eine erhöhte Formstabilität des Rahmens. Dadurch sind die Boxen enorm belastbar und langlebig. Der weit öffnende Deckel ermöglicht ein komfortables Be- und Entladen der Transportkisten. Dabei entlasten die integrierten Fangbänder die Deckelscharniere und verhindern einen schnellen Verschleiß auch bei häufigem Öffnen und Verschließen der Box. Dank der selbsteinklappenden und mit Kunststoff ummantelten Tragegriffe sind die Behälter bequem transportierbar und liegen rutschfest in der Hand. Wenn Ihre Gewerberäumlichkeiten eine platzsparende Lagerung erfordern oder mehrere Behälter gleichzeitig transportiert werden sollen, können Sie die Alutec INDUSTRY Boxen einfach übereinander stellen. Mit den am Deckel angebrachten Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff bieten die Kisten eine besonders hohe Stapelsicherheit. Material: Vollaluminium (Wandstärke: 1 mm) Leicht und stabil Witterungs-, temperatur- und korrosionsbeständig Ausführung: Geprägte Eck-Verstärkungssicken Klappdeckel mit Hebelspannverschlüssen, Bügel aus rostfreiem Edelstahl Nachträgliches Anbringen von Plombenverschluss Zylinder- oder Vorhängeschloss möglich Extra starkes Deckelblech (1,5 mm) für höhere Stabilität 2 zusätzliche Nieten im Stoßbereich des Deckelprofils Umlaufende Gummidichtung als Schutz vor Staub und Spritzwasser Fangbänder im Deckel zum Schutz der Scharniere Mit stabilen Kunststoff-Stapelecken Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitsgriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung 9 verschiedene Größen Inhalt: 30 l, 48 l, 73 l, 92 l, 140 l, 153 l, 157 l, 243 l, 425 l Außenmaße: L 430 x B 355 x H 277 mm oder L 1192 x B 790 x H 514 mm Innenmaße: L 400 x B 300 x H 248 mm oder L 1160 x B 755 x H 485 mm Gewicht: 4,0 kg oder 18,5 kg Einsatzzweck: Für den Dauereinsatz in Industrie und Gewerbe Aufbewahrung und Transport von Gütern und Geräten Platzsparend stapelbar

EAN/GTIN: 4014688131570