

Broszura informacyjna

38 11 200

- Duża wytrzymałość końcówek szczypiec na zginanie
- Proste, półokrągłe szczęki
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Szczypce dla mechaników

DIN ISO 5745



Ogólna	
Nr art.	38 11 200
EAN	4003773035169
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	179 g
Wymiary	200 x 53 x 13 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Szerokość końcówki (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Długość szczęki (L3)	73,0 mm
Szerokość główki (W3)	17,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych