

Rollcart ESD-etagewagen

draagvermogen 300 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 990 x 590 mm, etage(s) van hout, elektrisch geleidend, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden



Artikelnummer: 158367

Rollcart ESD-tafelwagen

met hoge greep

ESD-etagewagen

- draagvermogen 300 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 990 x 590 mm
- hoogte x lengte x breedte 930 x 1110 x 600 mm
- etage(s) van hout, elektrisch geleidend
- etages met bordlijst van staal
- duwbeugel hoog
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- constructie van staal (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal

Technische details

transporttoestel transportwagen

materiaal verwerking gelast

| | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| type wagen | etagewagen | elektrisch geleidend | ja |
| draagvermogen | 300 kg | schuifbeugel | 1 stuks |
| lengte laadvlak | 990 mm | uitrichting duwbeugel | hoog |
| breedte laadvlak | 590 mm | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| etages aantal | 2 stuks | banden | TPE |
| materiaal etage(s) | hout | materiaal behuizing | staal |
| etage(s) uitvoering | elektrisch geleidend | wiel-ø | 125 mm |
| whiteboardlijst | staal | wiellager | groefkogellager |
| randhoogte | 15 mm | wieluitrusting | zwenkwielen met rem |
| hoogte | 930 mm | oppervlak | m. poedercoating |
| lengte | 1110 mm | kleur | gentiaanblauw // RAL5010 |
| breedte | 600 mm | gewicht | 27 kg |
| materiaal | staal | | |