

Wilms climatiseur AC 12

Pour dimensions de pièce de 18 - 25 m², commande par télécommande, hauteur x largeur x profondeur 715 x 440 x 335 mm, roulettes

Numéro d'article: 244342



Wilms



climatiseur

- Pour dimensions de pièce de 18 - 25 m²
- puissance de refroidissement 3,5 kW avec réfrigérant R290
- fonctions : mode automatique pour refroidir, chauffer, déshumidifier et ventiler
- commande par télécommande
- alimentation électrique par adaptateur secteur 230V/50 Hz
- hauteur x largeur x profondeur 715 x 440 x 335 mm
- roulettes
- en blanc
- livré joint pour fenêtre, tuyau d'évacuation d'air et télécommande inclus

Détails techniques

fournitures de bureau climatiseur

largeur 440 mm

pour dimensions de pièce	18-25 m ²	profondeur	335 mm
puissance de refroidissement	3,5 kW	alimentation	adaptateur secteur 230V/50 Hz
fonction climatisation	mode automatique	soubassement	roulettes
réfrigérant	R290	couleur	blanc
niveau sonore	65 dB	volume de livraison	joint pour fenêtre, tuyau d'évacuation d'air et télécommande inclus
commande	télécommande	Poids	26 kg
hauteur	715 mm		

Accessoires

244345		tuyau d'évacuation d'air, Pour climatiseur, Longueur x diamètre 1,55 m x 165 mm
244346		joint pour fenêtre, Pour climatiseur, en blanc