

Cemo strooigoedbak

inhoud 1500 l, hoogte x lengte x
breedte 1040 x 1840 x 1430 mm, van
GVK (glasvezelversterkt kunststof),
bak grijs, deksel oranje, wanden
gesloten

Artikelnummer: 313447



Cemo GVK-zoutbak

strooigoedbak

- bestendig tegen corrosie en uv-straling
- inhoud 1500 l
- hoogte x lengte x breedte 1040 x 1840 x 1430 mm
- van GVK (glasvezelversterkt kunststof)
- uitgerust met klapdeksel
- bak grijs, deksel oranje
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- 10 jaar garantie

Technische details



buitenopstelling	winterdienst	type deksel	klapdeksel
winterdienst	strooigoed-handling	kleur deksel	oranje
baktype	strooigoedbak	euronorm	nee

inhoud	1500 l	wandconstructie	gesloten
hoogte	1040 mm	vloerconstructie	gesloten
lengte	1840 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
breedte	1430 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
vorm	hoekig	bestendigheid	tegen corrosie en uv-straling
materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)	onderrijdbaar	nee
kleur	grijs	garantie	10 jaar
plafond	ja	gewicht	70 kg

Gerelateerde Producten

775078		Hangslot voor pekelwagen
--------	--	--------------------------

Dit past ook bij ...

369022		container, inhoud 80 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
530286		sneeuwschep, steekplaat van GVK (glasvezelversterkt kunststof), bezem met aluminium rand