

## Gedore GEDORE 20 7 Steckschlüsseinsatz 1/4"

6-kant, 7 mm

Artikelnummer: 248319

**GEDORE**



6,3

1/4"



### Technische Details

Gesamtbreite [mm]	12 mm	Gesamthöhe [mm]	12 mm
Einsatztiefe	7 mm	Norm	DIN 3124   ISO 2725-1   DIN 3120 - C 6,3   ISO 1174
Einsatzlänge	25 mm	Schlüsselweite 1 [mm]	7 mm
1000 V isoliert	nein	VDE zertifiziert	nein

Einsatz-Ø 2	12 mm	Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöl	1/4 Zoll
Sicherung	Kugelfangrille	Antriebsaufnahme, Vierkant- [met	6,3 mm
Netto-Gewicht [kg]	0,011 kg	REACH Registrierung vorhanden	nein
Oberfläche	Matt verchromt	Gesamtlänge [mm]	25 mm
Einsatz-Ø 1	11 mm	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Material	Chrom-Vanadium-Stahl	Gewicht	0,011 kg