

Kappes Schwerlast- Flügelürenschränk RasterPlan®

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Mit Mitteltrennwand, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 522652

® RasterPlan

KAPPES



Kappes Schwerlastschrank RasterPlan® mit Mitteltrennwand

Schwerlast-Flügelürenschränk





- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
- Traglast je Ebene 80 kg
- aus Stahl, stabil verschweißt
- 6 Ebene(n) mit Stahlboden
- Mit Mitteltrennwand
- im Raster von 25 mm verstellbar
- Doppel-Flügelür
- doppelwandige Türen
- Hohe Stabilität durch hart verlötete Ecken
- Öffnung über Drehgriff
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel


- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details




Möbeltyp	Schrank	Tür Ausführung	doppelwandige Türen
Schranktyp	Schwerlastschrank	abschließbar	ja
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Schließsystem	Zylinderschloss
Höhe	1950 mm	Unterbau	Sockel
Breite	1000 mm	Material	Stahl
Tiefe	600 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Schrank Ausstattung	Böden	Stabilität / Aussteifung / Verst	Ecken hart verlötet
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Oberfläche Boden	verzinkt
Traglast Fachboden	80 kg	Mitteltrennwand	ja
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Griff	Drehgriff
Farbe Front	enzianblau // RAL5010	fahrbar	nein
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	136 kg
Oberfläche Front	pulverbeschichtet		

Zubehör

522554		Auszugboden für Vertikalschrank, Breite x Tiefe 500 x 600 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522555	•	Schublade für Systemschrank, Höhe 100 mm, in RAL7035 Lichtgrau
522556	•	Schublade für Systemschrank, Höhe 100 mm, in RAL5010 Enzianblau
522557	•	Schublade für Systemschrank, Höhe 125 mm, in RAL7035 Lichtgrau
522558	•	Schublade für Systemschrank, Höhe 125 mm, in RAL5010 Enzianblau
522559	•	Schublade für Systemschrank, Höhe 175 mm, in RAL7035 Lichtgrau
522560	•	Schublade für Systemschrank, Höhe 175 mm, in RAL5010 Enzianblau
522564	•	Auszugssperre für Schublade, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
522565		Bodenverankerung für Schwerlastschrank
522621	•	Lochplatte, Höhe x Breite 455 x 497 mm, für Seitenwand innen rechts, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
522622	•	Lochplatte, Höhe x Breite 455 x 497 mm, für Seitenwand innen rechts, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
522677	•	Stahlboden für Schwerlastschrank, Breite 500 mm, Traglast 80 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522686		Einteilungsset, passend für Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522687		Einteilungsset, passend für Fronthöhe 125 mm, Höhe 125 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

522688		Einteilungsset, passend für Fronthöhe 175 mm, Höhe 175 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	---

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau