

KOPEREN AARDINGSPEN, SCHROEFDR., 5/8" DIA, 10' (3M), 10 MIL, 8.4 LB (3.8 KG)

CATALOG NUMBER

635800



CERTIFICATIONS



FEATURES

Koudgewalste schroefdraad met continue, ongebroken vezels is veilig voor de kopercoating en is sterker dan gesneden schroefdraad

99.9% pure electrolytic copper coating

Pennen hebben een stalen kern met een hoog koolstofgehalte die zorgen voor een superieure stijfheid bij het indrijven

Koperen coating zal niet breken of scheuren wanneer de pen tijdens het indrijven wordt gebogen

Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467

nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end

UL-logo en eventueel het controlenummer zijn in elke stang gestanst, voor gemakkelijke identificatie na de plaatsing

PRODUCTKENMERKEN

Material: Kopergebonden staal

Tensile Strength: 552 MPa Min

Thread Location: Puntige en afgeschuinde uiteinden

Ground Rod Diameter, Nominal: 5/8"

Ground Rod Diameter, Actual: 14,2 mm

Thread Size: 5/8" UNC

Length: 3 m

Plating Thickness: 254 µm

Unit Weight: 3,800 kg


Complies With: ANSI®/NEMA® GR1;IEC® EN 62561-2

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

For rods to be listed to UL® 467, they must be at least 8' (2.44 m) in length.

IEC® EN 62561-2 supercedes EN 50164-2.

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder nikkel, waarvan in de Staat Californië bekend is dat het kanker en geboortefwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER