


[Erdungsleitung konfektioniert]**Erdungsleitung konfektioniert, 3m
mit H07V-K 10mm², grün gelb****Artikelnummer:** 329.303

- Erdungsleitung konfektioniert
- H07V-K 10mm², grün gelb
- Presskabelschuh 10mm²/ M8 und M10

Technische Daten:

Leitung: H07V-K 10mm², grün gelb
Länge der Leitung: 3m
Farbe der Leitung: grün-gelb
Steckvorrichtungen: Presskabelschuh 10mm², M8
und
Presskabelschuh 10mm², M10
Außendurchmesser: 5,70mm – 6,80mm
Leiterwiderstand: 1,91 Ω/km max.
Nennspannung: 450/750V

**Verwendung:**

Weiterleiten und Verteilen von elektrischer Energie im Rahmen der Kenndaten.

Wartung:

Bei jeglicher Beschädigung der Erdungsleitung ist die Anlage umgehend spannungsfrei zu schalten. Wartungsarbeiten sind spannungsfrei und ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen! Bei Fragen zu Ersatzteilen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung. Für Schäden durch unsachgemäße Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Entsorgung:

Erdungsleitung, Zubehör und Verpackung sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie Verlängerungen nicht in den Hausmüll!
Gemäß dem Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und umweltgerecht wiederverwertet werden!

**Änderungen vorbehalten!**