


FICHA TÉCNICA REF: 49887
EAN: 8425156498877

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

Proyector LED 50W
 Recargable con Soporte y Maletín Mod. FOCUS II

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Potencia: 50W
Temperatura de color: 6.000°K
Flujo lumínico: 4.500 (100%) - 2.500 (50%) - 1.000 (20%) Lumen
LED: SMD 2835 100 pzas.
Batería recarg. Litio 6x3.7V 18650 2.000mAh
Puerto USB Input Tipo C: 5V 2A
Tiempo de carga: 8-10 horas.
Autonomía: 2h (100%), 4h(50%), 10h(20%)
Dimensiones: 468x253x175mm.
C/Soporte y asa. Paneles plegables orientables 270º
Cable de 1 metro incluido (sin cargador)
Vida útil: 25.000 hrs.
Material: PC, ABS + Metal
Grado de estanqueidad: IP54
Temperatura de funcionamiento: -10, +40°C.
Uso: interior/exterior.
Larga duración.
Luz inalterable en el tiempo.
Alto rendimiento lumínico.
Bajo consumo eléctrico.
Baja emisión de calor.
No emite radiación IR ni UV.
Embalaje: presentación caja a color.



FUNCIONES:

- 100% Luminosidad
- 50% Luminosidad
- 20% Luminosidad
- Luz indicadora de carga
- Paneles Plegables en modo Maletín

USOS

Ideal para iluminar de manera automatizada sin necesidad de corriente eléctrica cualquier zona de exterior y de interior.

