



## Description:

Bacs t. 5, noir en polypropylène (PP) incassable et indéformable pour de nombreuses applications avec une large gamme d'accessoires

- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- empilables de façon sécurisée
- Taille 5 en 6 couleurs (rouge, jaune, bleu, vert, transparent, noir)
- volumes d'espace/de débordement : 19,27 L / 9,00 L
- Charge admissible 30 kg/capacité d'empilement : 242 kg
- résiste aux températures extrêmes : -20° C à +80° C
- 1 logement de cloison max. (longitudinalement)
- Accessoire séparé : Séparateurs longitudinaux Réf. 675005
- disponible sur demande pour de grandes quantités taille 5 en matériau conducteur noir : Résistance superficielle  $10^3$  à  $10^6$  Ohm
- p=profondeur= 489 mm, l=largeur=312 mm, h=hauteur=184 mm
- Cotes intérieures : 422x267x171 mm

## Informations:

### Article

Numéro d'article	<b>675800</b>
GTIN	<b>4007228675801</b>
Tarif douanier	<b>39231090</b>
Unité d'emballage (VE)	<b>7</b>

Couleur	<b>noir</b>
Volume en l	<b>19,27</b>
Poids (kg)	<b>0,78</b>
T x B x H (mm)	<b>489 x 312 x 184</b>

### Suremballage

Contenu en morceaux	<b>7</b>
T x B x H (mm)	<b>1195 x 470 x 310</b>

Poids par récipient (kg)	<b>5,46</b>
--------------------------	-------------

### Palette

Nombre de cartons	<b>10</b>
Nombre de couches	<b>5</b>
L x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,05</b>

Carton par étage	<b>2</b>
Poids (kg)	<b>74,6</b>