


## Hymer échafaudage roulant 8773

hauteur de portée 10,4 m, hauteur d'échafaudage 9,64 m, 4 mezzanine(s) mod., 1 passage ouvert par mezzanine modulaire, hauteur 8,4 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2450 x 1300 mm, échafaudage en aluminium

Numéro d'article: 239951



**HYMER**



### échafaudage roulant

- hauteur de portée 10,4 m
- hauteur d'échafaudage 9,64 m
- 4 mezzanine(s) mod., 1 passage ouvert par mezzanine modulaire
- hauteur 8,4 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2450 x 1300 mm
- 8 x 8/2 x 4 échelons
- avec mezzanine modulaire antidérapante et crochet de sécurité manuel pour un montage et un démontage sûrs
- application sûre grâce à rambarde périphérique et 4 potences pour une bonne stabilité
- rehausse avec décalage en hauteur possible
- avec 4 potences
- avec 4 roulettes pivotantes à hauteur réglable
- échafaudage en aluminium
- Force max. 150 kg/m<sup>2</sup>
- rehausse rapide grâce à des fermetures à clic
- groupe d'échafaudages 2

- assurance qualité selon DIN EN 1004
- 10 années de garantie
- poids 379,8 kg

## Détails techniques

technique de montée	échafaudage		150 kg/m <sup>2</sup>
type d'échafaudage	échafaudage roulant	équipement échafaudage	mezzanine modulaire antidérapante, crochet de sécurité
matériau échafaudage	aluminium	fonction échafaudage	rehausse avec décalage en hauteur possible
hauteur d'échafaudage	9,64 m	équipement de sécurité échafaudage	rambarde périphérique // 4 potences
hauteur	8,4 m	groupe d'échafaudage	2
	10,4 m	rehausse	rapide grâce à des fermetures à clic
nombre de mezzanines modulaires	4	rabattable	non
largeur de mezzanine modulaire	2450 mm	roulant	oui
profondeur de mezzanine modulair	1300 mm	rambardes	oui
nombre d'échelons	8 x 8/2 x 4	norme	selon DIN EN 1004
passages	1 passage ouvert par mezzanine modulaire	garantie	10 années
nombre de potences	4 pièce	Poids	379,8 kg
soubassement	4 roulettes pivotantes à hauteur réglable		