

Bedrunka + Hirth table de travail

hauteur x largeur x profondeur 735 - 1100 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris, 1 repose-pieds, 1 tiroir



bedrunka+hirth

3 YEARS WARRANTY

Made in Germany

Numéro d'article: 524883



Bedrunka + Hirth Poste de travail

Élément de base

Bedrunka + Hirth table de travail

- hauteur x largeur x profondeur 735 - 1100 x 1500 x 750 mm
- épaisseur de panneau 25 mm
- élément de base
- panneau en multiplis de hêtre
- piètement en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris
- soubassements : 1 repose-pieds, 1 tiroir
- 3 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	table	matériau de plaque	multiplis de hêtre
type de table	table de travail	épaisseur de panneau	25 mm
élément de table	élément de base	matériau de châssis	acier
hauteur	735-1100 mm	surface de châssis	finition peinture époxy

largeur	1500 mm	couleur du châssis	gris
profondeur	750 mm	roulant	non
hauteur réglable	oui	couleur de la face avant	bleu
conducteur d'électricité	non	garantie	3 années
équipement table	1 repose-pieds, 1 tiroir	Poids	60 kg
nombre de tiroirs	1 pièce		

Accessoires

501485		plaque perforée pour table d'emballage, hauteur x longueur 302 x 1500 mm
501486		rail pour bacs à bec pour table d'emballage, longueur 450 mm
501487		paroi magnétique pour table d'emballage, hauteur x longueur 302 x 1500 mm
501488		aimants pour table de travail, hauteur x profondeur 25 x 25 mm
501489		tablette inclinée pour table de travail, largeur x profondeur 1500 x 220 mm, avec bord de déroulement
501490		tablette inclinée pour table de travail, largeur x profondeur 1500 x 320 mm, avec bord de déroulement
501492		piètement pour table d'emballage, longueur 1500 mm
501493		rail pour paroi arrière, hauteur x longueur 30 x 1500 mm, en RAL7035 gris clair
501494		lampe pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 60 x 900 x 135 mm, puissance 2x36 W
501496		bloc multiprise pour table de travail, longueur 1500 mm, équipé de interrupteur, Avec 3 prises de courant
501497		colonne porteuse, suivant à gauche, hauteur 1250 mm
501498		colonne porteuse, suivant à droite, hauteur 1250 mm
501499		support pour bras pivotant pour table de travail, en RAL7035 gris clair
501500		rehausse de paroi arrière complète pour table de travail, largeur 1500 mm, équipé de avec 2 colonnes porteuses, paroi magnétique, plaque perforée, 2 tablettes, 20 bacs à bec et lumière
501501		rehausse de paroi arrière complète, longueur 1500 mm, équipé de avec 2 colonnes porteuses, paroi magnétique, plaque perforée, 2 tablettes, 20 bacs à bec et lumière
521678		présentoirs à écran pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 320 x 700 x 370 mm, équipé de avec bras pivotant, en RAL7035 gris clair
525004		soubassement de tiroir, hauteur x largeur x profondeur 500 x 380 x 400 mm, face avant coloris bleu, 3 tiroir(s)
525015		soubassement de tiroir, hauteur x largeur x profondeur 140 x 380 x 400 mm, face avant coloris bleu

525026		bloc multiprise pour table de travail, Avec 4 prises de courant
525048		poste de travail mobile, hauteur x largeur x profondeur 890 - 1250 x 750 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035/RAL5012