


**Tischbohrmaschine BM-14
Perceuse d'établi BM-14**

Artikel | Article 659449





Pos	Stk pcs	Beschreibung	Description	Spezifikation Spécification	Artikel Article
1	1	Fussplatte	Pied		*
2	4	Federscheibe	Rondelle à ressort	M8	*
3	4	Schraube	Vis	M8x25	*
5	1	Flansch	Bride		*
6	1	Skala	Échelle		*
7	1	Klemmgriff	Poignée de serrage	M10x35	214801
8	1	Tisch	Table		*
9	1	Schraube	Vis	M16x35	*
10	1	Schraube	Vis	M6x10	*
11	1	U-Scheibe	Rondelle	16.2x3.5	*
12	1	Säule	pilier		2002627
13	1	Bohrfutter	Mandrin	B16 0-16mm	659380
14	1	Spindel	broche		*
15	1	Kugellager	roulement à billes	6201-2Z	*
16	1	Spindelhülse	Manchon de broche		*
17	1	Dichtungsring	Bague d'étanchéité	40/48/2mm	*
18	1	Kugellager	roulement à billes	6202-2Z	*
19	1	Sicherungsringwellen	Arbres à circlips	11x1mm	*
20	1	Schalter	Interrupteur	KJD12 250V	659647
20-1	1	Schraube	vis	M4x10	*
21	1	Schaltergehäuse	Boîtier de commutateur		215200
22	1	Rückzugfeder	Ressort de rappel		660029
23	1	Mutter	Ecrou	M10	*
24	1	Schraube	Vis	M5x10	*
25	1	Bride	Bride		*
26	1	Kabel	Câble		*
27	2	Kabelverschraubung	Presse-étoupe	M16	*
28	1	Motor	Moteur		*
29	1	Dichtung	Joint d'étanchéité		*
30	1	Abdeckung	Couverture		*
31	1	Kondensator	Condensateur	8µF 450AC	215204
32	2	Schraube	Vis	M4x16	*
33	1	Dichtung	Joint d'étanchéité		*
34	1	Abdeckung	Couverture		*
35	1	Motorpully	Poulie moteur	Ø 14mm	*
36	1	Kopfgehäuse	Logement de tête	M8x18	*
37	2	Schraube	Vis		*
38	1	Bolzen	Verrouiller	Ø9.5x72mm	*
39	1	Feder	Ressort		*
40	1	Flügelschraube	Vis à ailettes	M8x16	*
41	2	Gewindestifte	Vis sans tête	M8x12	*
42	1	Gewindestift	Vis sans tête	M8x20	*
43	1	Mutter	Ecrou	M8	*
44	3	Griff	Poignée	M10	214800
45	3	Stange	Tige	M10/M10/90mm	*

Pos	Stk pcs	Beschreibung	Description	Spezifikation Spécification	Artikel Article
46	1	Vorschubwelle	Arbre d'alimentation		*
46-1	1	Vorschubwelle	Arbre d'alimentation		*
46-2	1	Ring	Bague		*
46-3	1	Skala	Échelle		*
46-4	1	Rändelschraube	Vis moletée	M6	*
46-5	1	Pfeil	Flèche		*
47	2	Kugellager	Roulement à billes	6203-2Z	*
48	2	Sicherungsring	Circlip		*
49	1	Welle	Arbre		*
50	1	Riemengehäuse	Carter de courroie		*
51	1	Griff Deckel	Couvercle de poignée	M6	214813
52	1	Keilriemen	Courroie trapézoïdale	K31	659803
53	1	Spindelriemen	Courroie de broche	022mm	*
54	2	Gewindestift.	Vis sans tête	M6x16	*
55	1	Netzkabel	Cable d'alimentation		*
56	1	Schutz	Protection		659992
57	3	Blechschraube	Vis à tôle	3x16mm	*
58	1	Schalter Not/Aus ALDURO	Interrupteur d'urgence / arrêt		658854
59	1	Platte	Plaque		*
60	1	Tülle	Passe-fil	024mm	*
61	1	Tülle	Passe-fil	018mm	*
62	1	Schraube	Vis	M4x10mm	*
63	1	Klammer	Support		*
64	6	Schraube	Vis	M6x10mm	*
65	1	Endschalter	Inter fin de course	HY50 Set.1	741211
65-1	1	Schaltergehäuse	Boîtier de commutateur	Set.1	741211
66	2	Schraube	Vis	M5x10	*
66-1	2	Mutter	Ecrou	M4	*
67	1	Winkel	Angle	Set.1	741211
68	2	Schraube	Vis	M3x20	*
68-1	2	Mutter	Ecrou	M3	*
69	1	Platte	Assiette		*
70	1	Schraube	Vis	M6x10	*
71	1	Mutter	Ecrou	M6	*
72	2	Schraube	Vis	Set.2	215277
73	1	Deckel	Couvercle	Set.2	215277
74	1	Gehäuse	Enveloppe	Set.2	215277
74-1	1	Schalter	Compteur	HY50 = Pos.65 Set.2	215277
75	1	Kugel	Balle	Set.2	215277
76	1	Feder	Ressort	Set.2	215277
77	1	Gewindeschift	Tige filetée	M10x12 Set.2	215277
78	2	Schraube	Vis	Set.2	215277
79	1	Rändelschraube	Vis moletée	M6x12 Set.2	215277
80	1	Schraube	Vis	M5x8 Set.3	659172
81	1	4kt. Rohr	Tube carré	15x15x250 Set.3	659172

Pos	Stk pcs	Beschreibung	Description	Spezifikation Spécification	Artikel Article
82	2	Schraube	Vis	M5x25 Set.3	659172
83	2	Mutter	Ecrou	M6 Set.3	659172
Set.1	1	Deckelschalter	Inter fin de course	Pos.65;65-1;67	741211
Set.2	1	Visierschalter	Inter fin de course	Pos.72;73;74;74-1;75;76;77;78;79	215277
Set.3	1	4kt. Rohr	Tube carré	Pos.80;81;82;83	659172

* auf Anfrage / sur demande

Technische Änderungen, die dem Fortschritt oder der Sicherheit dienen, sind jederzeit vorbehalten.
Sous réserve de modifications servant au progrès technique et à la sécurité.