

Broszura informacyjna

31 15 160

Szczypce chwytające

(szczypce chwytające wydłużone)

- Szczypce do precyzyjnych prac montażowych, gięcia oraz regulacji
- Z bardzo długimi szczękami 55,0 mm
- Powierzchnie chwytające gładkie
- Precyzyjnie wykończone krawędzie
- Ze szczękami prostymi
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	31 15 160
EAN	4003773016465
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	124 g
Wymiary	160 x 56 x 19 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Grubość szczęki (złącze) (T1)	7,5 mm
Szerokość końcówki (W4)	1,8 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Długość szczęki (L3)	55,0 mm
Szerokość główki (W3)	16,0 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych