

Termékinformációk

86 05 180 T

Fogókulcs

Fogó és csavarkulcs egyetlen szerszámban



- Kompletts csavarkulcs készletet pótol
- Nemesített felületű szerelvények kíméletes szereléséhez
- Rögzítőszemes fogó, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
- Kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására
- Elmarad az érzékeny szerelvények éleinek rongálódásaa a játékmentes, teljes felületen érintkező felfekvés következtében
- Gyors beállítás gombnyomásra, közvetlenül a munkadarabon
- Elmarad a markoló pofák véletlen elállítódása és a csukló megcsúszása
- összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása – a megadott kapacitáshoz, párhuzamosan vezetett pofák segítségével
- A markoló pofák közötti racsnis működésű mozgatás révén a csavaros kapcsolatok meghúzása és lazítása igen gyors
- Nagy rögzítő erő a kézi erő 10-szeres növelésével
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

Általános

Cikkszám	86 05 180 T
EAN	4003773080121
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal, integrált rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
Súly	260 g
Méret	180 x 54 x 20 mm

Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	12,0 mm
Tip Thickness (B1)	5,0 mm
beállító helyzet	15
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	Ø 1 1/2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	40 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

