

**BACH
MANN**

Multiprises 19", 1U

- multiprise pour montage dans des armoires réseaux 19"
- 8 ou 9 prises avec terre
- avec ou sans interrupteur à bascule bipolaire lumineux, 16 A
- câble d'alimentation 2,0 m (H05VV-F3G1,50 mm²) avec fiche coudée et prise de terre
- bouts cloués, à ne pas ouvrir
- incl. équerres pour fixation dans 4 positions, 90 degré chacune
- boîtier aluminium noir
- dimensions: (L)439 x (P)44 x (H)44 mm
- contenu de la livraison: multiprise 19", équerre de fixation 19" avec vis

Für den Markt: D / L / A



19" Steckdosenleiste, silber



Gerätzuleitung Schutzkontakt-Winkelstecker



Multiprises 19", 8 prises

Produit	Modèle	Hauteur de montage	Slots	Équipements	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Barre multiprise	8 prises, avec interrupteur	gris lumière	8-fach	mit Schalter	silber	333.400	11290038
Multiprise 19"	8 prises, avec interrupteur	1 HE	8-fach	mit Schalter	schwarz	333.505	11296099