

Fermi laterali

1586.250



Descrizione prodotto

Materiale

- Acciaio

Assemblaggio

L'arresto può essere montato su entrambi i lati della barra di bloccaggio.

Versione magnetica - foto 2:

L'arresto può essere rimosso rapidamente e facilmente prima della lavorazione del pezzo grazie al montaggio senza utensili.

Disegno







fig. 1

fig. 2

Caratteristiche

Dimensioni												Codice
d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	b_1	b_2	h_1	h_2	h_3	h_4	[mm]	
Fig. 1												
M6	15	M8	60	27	16	8	32	0 – 37	8	7	110	1586.250

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.