

PAVOY

grootvolume-vouwdeurkast

Basis

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1500 x 600 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 405107



PAVOY Vouwdeurkast met grote capaciteit Basis

grootvolume-vouwdeurkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1500 x 600 mm
- plaatstaalconstructie, gelast
- vouwdeur
- deuropeningshoek 110 °
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 80 kg
- Per 17 mm verstelbaar
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	sluitsysteem	cilinderslot
type kast	universele kast	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
type deur	vouwdeur	openingshoek deur	110 °
hoogte	1950 mm	onderbouw	sokkel
breedte	1500 mm	materiaal	plaatstaal
diepte	600 mm	materiaal verwerking	gelast
kast uitrusting	legborden	in hoogte verstelbaar legbord	17 mm
legborden / schappen aantal	4 stuks	oppervlak legbord	verzinkt
legbord-/niveautype	Stalen bodem	scheidingswand	nee
draagvermogen legbord	80 kg	afsluitbaar	ja
elektrisch geleidend	nee	greep	draaigreep
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	certificering	GS // TÜV
oppervlak romp	m. poedercoating	garantie	10 jaar
oppervlak front	m. poedercoating	gewicht	111 kg

Gerelateerde Producten

405111



Stalen bodem voor grootvolume-vouwdeurkast, breedte x diepte 1500 x 600 mm, draagvermogen 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

146393



magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch

520197



gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw

664077



duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden