

VARIOfit chariot à étagères ESD

force 250 kg, avec 5 plateau(x),
plateau longueur x largeur 985 x 490
mm, plateau(x) en bois,
électroconducteur, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL7024 gris graphite,
roues avec bandage caoutchouc
plein sur jante plastique

Numéro d'article: 532102



VARIOfit



VARIOfit Chariots à plateaux antistatique

Force 250 kg

chariot à étagères ESD

- force 250 kg
- avec 5 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 985 x 490 mm
- hauteur x longueur x largeur 1530 x 1060 x 600 mm
- plateau(x) en bois, électroconducteur
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7024 gris graphite
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
- moyeu avec roulement à billes

- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention | norme européenne | non |
| type de chariot | chariot à étagères | conducteur d'électricité | oui |
| charge | 250 kg | rabattable | non |
| longueur de plateau | 985 mm | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| largeur de plateau | 490 mm | pneumatique | caoutchouc plein |
| nombre de plateaux | 5 pièce | matériau de jante | plastique |
| matériau plateau(x) | bois | roulement | roulement à billes |
| exécution plateau(x) | électroconducteur | équipement roue | roulettes pivotantes avec EasySTOP |
| alignement de niveaux | droit | disposition des roues | rectangulaire |
| hauteur | 1530 mm | surface | finition peinture époxy |
| longueur | 1060 mm | couleur | gris graphite // RAL7024 |
| largeur | 600 mm | garantie | 12 années |
| matériau | acier | Poids | 80 kg |
| matériau de finition | soudé | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149743 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein |
| 203396 |  | marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort |
| 215911 |  | caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9 |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique |
| 505133 |  | ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |
| 551468 |  | carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg |

