


## Anti-Ermüdungsmatte

### Venlo

Matte, Höhe x Länge x Breite 14 x 2100 x 910 mm, Aus Nitril mit Diamant-Profil-Oberfläche in schwarz, rutschfest, Beständig gegen Industrieöle



Artikelnummer: 235488



### Anti-Ermüdungsmatte








- geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser / für hohe Beanspruchung
- Matte
- Höhe x Länge x Breite 14 x 2100 x 910 mm
- Aus Nitril mit Diamant-Profil-Oberfläche in schwarz
- abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
- rutschfest
- Beständig gegen Industrieöle
- Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181 geprüft

### Technische Details





Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Länge	2100 mm	
	Bodenbelag	Anti-Ermüdungsmatte	Breite	910 mm

Konfektionierung	Matte	Stärke	12,7 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	trockene, industrielle Bereiche	Bodenbelag Ausstattung	abgeschrägte Kanten
geeignet für (Anwendung)	hohe Beanspruchung	Bodenbelag Funktion	rutschfest
Einsatzort	Innenbereich	elektrisch leitend	nein
Material Lauffläche	Nitril	Schwer entflammbar	nein
Oberfläche Bodenbelag	Diamant-Profil	Beständigkeit	gegen Industrieöle
Farbe	schwarz	Norm	DIN 51130 // BGR 181
Höhe	14 mm	Gewicht	23 kg

## Zubehör

235529		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Breite 1520 mm, In orange
235530		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Breite 910 mm, In orange
235551		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Breite 910 mm, In schwarz
235552		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Breite 910 mm, In gelb
235553		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Breite 910 mm, In schwarz
235554		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Breite 910 mm, In gelb
235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Flingerabdrücke

## Dazu passt auch ...

213069		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm
221861		Tischwagen, Traglast 250 kg, Mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft