

VARIOfit Schrankwagen

Traglast 500 kg, mit 1 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1245 x 785
mm, Plattform aus Holz, 3 Wände
(Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür,
Gestell in RAL5010 Enzianblau, mit
TPE-Bereifung

Artikelnummer: 401865



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Schrankwagen

mit Gitterwänden

Schrankwagen

- Traglast 500 kg
- Höhe x Länge x Breite 1810 x 1315 x 910 mm
- mit 1 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1245 x 785 mm
- Plattform aus Holz
- 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung

- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit EasySTOP
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
Wagentyp	Schrankwagen	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Material	Stahl	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	500 kg	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	1245 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Ladeflächenbreite	785 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Höhe	1810 mm	Radlager	Kugellager
Länge	1315 mm	elektrisch leitend	nein
Breite	910 mm	Radanordnung	rechteckig
Etagen Anzahl	1 Stück	Farbe	enzianblau // RAL5010
Etagenausrichtung	gerade	Garantie	12 Jahre
Material Plattform	Holz	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Wandtyp	Drahtgitterwand	Gewicht	100 kg

Zubehör

401869		Einlegeboden für Schrankwagen, Länge x Breite 1245 x 785 mm, aus Holz in Dekor Buche
--------	---	--

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
323269		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in blau
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
551220		Wellpapp-Faltkarton, aus Karton in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 600 x 400 mm