



Artikelnummer 9890309	a-Tronix PV BOX 2-2
Allgemeine Daten	
Anzahl der Eingänge	2 Strings
Anzahl der Ausgänge	2 Strings
Maximale Spannung (V)	1000
Max. DC Kurzschlussstrom pro Eingang (A)	16
Maximaler Ausgangstrom (A)	32
Betriebstemperatur (°C)	-20~+60
Montage	Wandmontage
Gehäuse	
Materialtyp	Polycarbonat / ABS
Schutzklasse	IP65
Grad der Widerstandsfähigkeit gegen Aufprall	IK10
Maße (BxHxT)(mm)	381 x 230 x 110 (18P)
Kabeleingang	MC4
Kabelausgang	MC4
DC Überspannungsschutz	
Maximale Betriebsspannung (V)	1000
Maximaler Entladestrom (kA)	40
EN Typ	T ₁ +T ₂
Zertifikate	TUV, CE, CB, EN 61643-31, EN 61439-3
DC Sicherung	
Nennbetriebsspannung (V)	1000
Nennarbeitsstrom (A)	15~32
Zertifikate	CB, CE

Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich.