

PRODUKTDATENBLATT

VSK

TOPLINE ●●●

- Hoher Materialabtrag bei gleichzeitigem Oberflächenfinish
- Gute Lebensdauer
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und biegsamen Wellen

Fächerschleifer mit Schleifgewebe-Vlieskombination.



Typenbezeichnung	VSK
Artikelbezeichnung 1	Vliesfächerschleifer
Artikel-Nr.	305314
GTIN	4011890079331
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,028 kg
Produktabmessung	40 x 20 x 6,0
Durchmesser 1	40 mm
Breite	20 mm
Schaftdurchmesser	6,0 mm
Körnung Lamelle SU	A80
Körnung Lamelle Vlies	medium
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Körnung Vlies / Körnung Lamelle	A80/medium
maximale Drehzahl	17100 U/min
optimale Drehzahl	8500 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890118948
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	150 mm
Breite Verpackung	85 mm
Höhe Verpackung	82 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,280 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	IT