

# Datenblatt



## Megapress G-Schiebemuffe mit SC-Contur


- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
- Pressanschlüsse

### Ausstattung

Dichtelemente HNBR, Schneidringe, Trennringe

### Modell 4615.5

**Artikel 738 716**



## Eigenschaften

Durchmesser Nominal	DN	40
Rohraußendurchmesser nach DIN EN 10255	D	1½
Länge	L	118 mm
Einstecktiefe minimal	ETmin	48 mm
Gewicht		530 g
Volumen		1243,2 cm <sup>3</sup>
Werkstoff	Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung	