

Artikelnummer: 129235

Kurzbeschreibung: Hochhubwagen MES 100-15

Langbeschreibung: Hochhubwagen MES 100-15: Hochhubwagen von Hanselifter sind die ergonomischen Helfer an diversen Arbeitsplätzen. Die Arbeit wird für die Mitarbeiter erleichtert und die Sicherheit verbessert. Waren und Gegenstände in Kartons, Kisten oder Rollen werden mühelos und rückschonend transportiert. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht weitere zahlreiche Anwendungen. Einsatzgebiete: Büro und Verwaltungen, soziale Einrichtungen, industrieller Bereich, Handwerk, Fertigung, Lager, Einzelhandel, Krankenhäuser etc. **Ausstattungsmerkmale:** kompakt und wendig, auch auf engstem Raum einfach zu manövrieren Unterfahren von Paletten, Regalen und Schränken möglich leicht zu reinigende PVC-Plattform Heben und Senken per Handwinde mit abnehmbarem Bedienteil leicht laufende Polyurethanrollen Feststellbremsen an beiden Lenkrollen **Technische Daten:** Handwinde Tragfähigkeit: 100 kg Lastschwerpunkt Abstand: 230 mm Höhe gesenkt: 135 mm Plattformhöhe bei max. Hub: 1500 mm Plattformmaße: L 470 x B 600 mm Höhe Hubgerüst: 1830 mm Gesamtlänge: 840 mm Gesamtbreite: 600 mm Radausführung: Polyurethan Rollen-a'Èœ hinten/vorne: 125/75 mm Kurbelumdrehungen bis max. Hub: 45 Eigengewicht: 48 kg



EAN/GTIN: 4260151126011