

DIGITUS®

19" Industrie-Netzwerkschrank, 24 HE

- für ein sauberes Kabelmanagement im industriellen Umfeld
- Schutzklasse IP55 gegen Wasser- und Staubeinlass gem. IEC EN60529
- Fronttür aus komplettem Metallrahmen und 4 mm starkem Hartglas
- 4-Punkt-Verriegelung der Front- und Rücktür
- 130° Türöffnungswinkel
- IK10 Stoßfestigkeit geprüft gem. IEC EN62262
- 1,5 - 2,0 mm starkes Stahlblech
- umlaufende Profillochungsstruktur im Inneren
- 2 Paare 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- Profilschienen in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Boden mit aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung sowie fünf PG-Kabeleinlässe (4x PG21 + 1x PG48)
- Rahmenprofile hergestellt mit DIN EN10142-2000 DX51 D+Z Material, welches hohe Resistenz gegen Rost bietet
- nutzbare Einbautiefe: 460 mm
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- inkl. montiertem Sockel
- Sockel Höhe: 100 mm, bietet zusätzlichen Raum für Kabelüberlängen
- Gewicht: mit Tiefe 600 mm: 85,0 kg / mit Tiefe 800 mm: 95 kg
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035

Anwendungsbeispiele:


- für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven und passiven Netzwerkkomponenten



19" Industrie-Netzwerkschrank, 24 HE, Tiefe: 800 mm



19" Industrie-Netzwerkschrank, 24 HE, Tiefe: 600 mm



19" Industrie-Netzwerkschrank, Detailsicht



19" Industrie-Netzwerkschrank, mit aufgeklappter Fronttür

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Industrie-Netzwerkschrank	24 HE	Glastür	1.500 kg	600 x 600 mm	1.300 mm	lichtgrau	DN-1924U-16/6-1	11007249
		Glastür	1.500 kg	600 x 800 mm	1.300 mm	lichtgrau	DN-1924U-16/8-1	11007265