

Broszura informacyjna

22 05 140

- Do formowania pętli z drutu
- Okrągłe, krótkie szczęki, gładko szlifowane
- Gładkie końcówki
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo

Szczypce okrągłe

DIN ISO 5745



| Ogólna | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nr art. | 22 05 140 |
| EAN | 4003773042891 |
| Szczypce | chromowane |
| Główka | chromowane |
| rękojeści | z wielokomponentowymi nasadkami |
| Waga | 127 g |
| Wymiary | 140 x 58 x 18 mm |
| Norma | DIN ISO 5745 |
| REACH | nie zawiera SVHC |
| RoHS | nie dotyczy |
| Atrybuty techniczne | |
| Grubość szczęki (złącze) (T1) | 9,5 mm |
| Tip Thickness (T2) | 2,5 mm |
| Długość szczęki (L3) | 28,0 mm |
| Szerokość główki (W3) | 16,5 mm |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

