

Termékinformációk

87 26 250 T

KNIPEX Cobra® VDE

Hightech vízpumpa-fogó, szigetelt

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Fogó integrált, szigetelt rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
- Beállítás közvetlenül a munkadarabra tolással: gyors, biztonságos és kényelmes kezelés
- Finombeállítás: a legkülönbözőbb munkadarab-méretekre és kézre álló markolathelyzetre való optimális beállítást teszi lehetővé
- Jó hozzáférés a munkadarabhoz a karcsú kivitelű fej- és csukló rész következtében
- Önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkímélő munkavégzés
- Különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
- Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Általános

Cikkszám	87 26 250 T
EAN	4003773081517
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többrétegű köpennyel szigetelt, VDE-engedéllyel, beépített szigetelt rögzítőszemmel a leesés elleni védelem rögzítéséhez
Súly	400 g
Méret	250 x 72 x 28 mm
Szabvány	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

beállító helyzet	24
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	46 mm
Hüvelyk kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 50 mm
Leesés elleni biztosító	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk