

gasflessendepot

voor 24 gasflessen met diameter 220 mm, hoogte x breedte x diepte 2055 x 2100 x 1250 mm, met dubbele openslaande roosterdeur, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw

Artikelnummer: 200488



Gasflessendepot

gasflessendepot


- voor opslag buiten
- voor 24 gasflessen met diameter 220 mm
- hoogte x breedte x diepte 2055 x 2100 x 1250 mm
- in-/uitklapbare draagarmvakverdeler met borgketting
- zonder bodemgroep
- met dubbele openslaande roosterdeur
- van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met hefruck of kraan noodzakelijk

Technische details





opslagtype gevaarlijke stoffen	container	type deur	dubbele openslaande roosterdeur
type container	gasflessendepot	isolatie	nee
opslagplaats	buiten	materiaal	staal
geschikt voor gevaarlijke	gassen	oppervlak	gelakt

stof			
capaciteit	24x50 l gasfles	kleur	blauw // RAL 5015
capaciteit gasflessen ø 220 mm m	24 stuks	brandveiligheid	niet beschermd tegen brand
hoogte	2055 mm	levering	voorgemonteerd
breedte	2100 mm	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja
diepte	1250 mm	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 510
container uitrusting	in-/uitklapbare draagarmvakverdeler met borgketting	gewicht	214 kg
bodem uitvoering	zonder bodemgroep		

Gerelateerde Producten

521536		oprit voor gasflessendepot, hoogte x lengte x breedte 130 x 740 x 750 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
700173		Stapelaar-/Kraanontlading

Dit past ook bij ...

202906		Flessenkar, draagvermogen 100 kg, voor 1x40/50 l fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden
202916		Flessenkar, draagvermogen 100 kg, voor 1 x 11 kg propaangas fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden
510903		palletheffwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525753		gevaarsymbool, licht ontvlambaar, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm