

opvangbak

voor 1 x IBC, opvangvolume 1000 l,
hoogte x breedte x diepte 1070 x
1300 x 1360 mm, met aftapbok en
rooster van staal met
corrosiebeschermende zinklaag, van
staal met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 201863



Opvangbak

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 1 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 1070 x 1300 x 1360 mm
- met aftapbok en rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten



opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	oppervlak	verzinkt
type opvangbak	opvangbak	opvangbak uitrusting	aftapbok, rooster
opslagplaats	onderdak	materiaal rooster	staal
capaciteit	1 x IBC	oppervlak rooster	verzinkt
opvangvolume	1000 l	onderrijdbaar	nee
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdhoogte	100 mm
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	stapelbaar	nee
hoogte	1070 mm	verrijdbaar	nee
breedte	1300 mm	kleur uitvoering	verzinkt
diepte	1360 mm	gewicht	220 kg
materiaal	staal		

Gerelateerde Producten

201113



PE-bekleding voor opvangbak, voor 1 x IBC, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

200237



oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel

235631



lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm

235787



bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid

235788



bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid

503884



microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen

504444



noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm

525760



gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm