

RAPIDLIFT Palettenhubwagen



Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1000 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 82 mm



Artikelnummer: 242407



RAPIDLIFT Palettenhubwagen

Traglast 2500 kg

Palettenhubwagen



- Traglast 2500 kg
- Gabel Länge x Breite 1000 x 160 mm
- Tragbreite 540 mm
- Gabelspitzen mit Kletterrollen
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
- Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 82 mm
- Hubhöhe 205 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in schwarz
- Lenkeinschlag 180 °
- regulierbare Senkautomatik
- Hydraulik mit Überlastungssicherung
- Kolben aus Stahl, verchromt und poliert
- Hydrauliköl für -35° C bis +85° C geeignet

- Länge 1355 mm
- Gewicht 68 kg







Technische Details

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Hebegerät | Hubwagen | Breite Lenkräder | 50 mm |
| Hubwagentyp | Palettenhubwagen | Länge | 1355 mm |
| Traglast | 2500 kg | Lenkeinschlag | 180 ° |
| Länge Gabel | 1000 mm | Gabel Ausstattung | Kletterrollen |
| Breite Gabelzinken | 160 mm | Schnellhub | nein |
| Tragbreite | 540 mm | Hydraulik Ausstattung | Überlastungssicherung |
| Bedienung Hub | manuell/hydraulisch | Absenkfunktion | regulierbare Senkautomatik |
| Bedienung Fahrwerk | manuell | Temperaturbereich | Hydrauliköl für -35° C bis +85° C geeignet |
| Hubhöhe (min.) | 85 mm | Deichsel | Funktionen Heben-Fahren-Senken |
| Hubhöhe (max.) | 205 mm | Material | Stahl |
| Material Lenkrollen | Polyurethan | Oberfläche Gabeln | pulverbeschichtet |
| Material Gabelrollen | Polyurethan | Farbe Gabeln | blutorange // RAL2002 |
| Gabelrollen | Tandem | Farbe Deichsel | schwarz |
| Durchmesser Gabelrollen | 82 mm | Material Kolben | Stahl |
| Breite Gabelrolle | 70 mm | Oberfläche Kolben | verchromt und poliert |
| Durchmesser Lenkräder | 200 mm | Gewicht | 68 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 100554 |  | Bremse für Palettenhubwagen, für Lenkrad aus Polyurethan |
| 149500 |  | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 148638 |  | Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit |
| 149500 |  | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen |
| 217180 |  | Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 221284 |  | Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |

| | | |
|--------|---|--|
| 221381 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9 |
| 227875 |  | Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot |
| 407817 |  | Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 626475 |  | Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen |