

Scangrip Akku-Taschenlampe TORCH LITE 400

Gehäuse aus Aluminium,
Leuchtmittel: Hochleistungs-CREE-
LED, Lichtstrom 400 Lumen, Mit
Trageschleife, Leuchtweite 120 m,
Abstrahlwinkel 10 / 60 °, Mit Akku



SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY

Artikelnummer: 254571



Akku-Taschenlampe

- Ideal für Inspektions- und Montagearbeiten
- Durchmesser x Länge 29 x 163 mm
- Gehäuse aus Aluminium
- Leuchtmittel: Hochleistungs-CREE-LED
- Lichtstrom 400 Lumen
- Mit Trageschleife
- Leuchtdauer 2,5 h
- Leuchtweite 120 m
- Abstrahlwinkel 10 / 60 °
- Fokusfunktion zum Justieren des Abstrahlwinkels
- Ladezeit 4 h
- Mit Akku
- Kompatibel mit Lithium-Ionen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle

Richtungen

- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Ladezeit	4 h
Lampentyp	Taschenlampe	Leuchte Ausstattung	Trageschleufe
geeignet für (Anwendung)	Inspektions- und Montagearbeiten	Leuchte Funktion	Fokussfunktion
Leuchtmitteltyp	CREE LED	Material Gehäuse	Aluminium
Leuchtweite	120 m	Länge	163 mm
Leuchtdauer	2,5 h	Durchmesser	29 mm
Lichtstrom	400 Lumen	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
dimmbar	nein	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Abstrahlwinkel	10-60 °	Garantie	3 Jahre
Spannungsversorgung	Akku	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkutyp	Lithium-Ionen	Gewicht	0,9 kg
Akkuleistung	2,6 Ah		