


Chemie- und Pharmaschläuche

4.11 foxiMulti PTFE-H



Innen-Ø ca. mm	Betriebsdruck ca. bar	Unterdruck ca. bar	Biegeradius ca. mm*	Gewicht ca. kg/m	Längen in m	Artikel-Nr.
51 (2")	0,900	0,431	30	0,50	frei wählbar 3-10	4746-051-100
55	0,850	0,356	33	0,50	frei wählbar 3-10	4746-055-100
60	0,780	0,300	36	0,60	frei wählbar 3-10	4746-060-100
65	0,680	0,256	39	0,70	frei wählbar 3-10	4746-065-100
70	0,670	0,221	42	0,70	frei wählbar 3-10	4746-070-100
76 (3")	0,620	0,192	45	0,80	frei wählbar 3-10	4746-076-100
80	0,610	0,169	48	0,80	frei wählbar 3-10	4746-080-100
90	0,560	0,133	54	0,90	frei wählbar 3-10	4746-090-100
102 (4")	0,510	0,108	60	1,00	frei wählbar 3-10	4746-102-100
110	0,480	0,090	66	1,10	frei wählbar 3-10	4746-110-100
120	0,360	0,076	72	1,10	frei wählbar 3-10	4746-120-100
127 (5")	0,330	0,070	75	1,20	frei wählbar 3-10	4746-127-100
130	0,280	0,064	78	1,20	frei wählbar 3-10	4746-130-100
140	0,250	0,056	84	1,30	frei wählbar 3-10	4746-140-100
152 (6")	0,220	0,048	90	1,30	frei wählbar 3-10	4746-152-100
160	0,210	0,042	96	1,30	frei wählbar 3-10	4746-160-100
170	0,190	0,038	102	1,40	frei wählbar 3-10	4746-170-100
175	0,185	0,036	105	1,40	frei wählbar 3-10	4746-175-100
180	0,172	0,034	108	1,40	frei wählbar 3-10	4746-180-100
203 (8")	0,148	0,027	120	1,60	frei wählbar 3-10	4746-203-100
215	0,128	0,025	151	1,80	frei wählbar 3-10	4746-215-100
225	0,115	0,022	158	2,00	frei wählbar 3-10	4746-225-100
254 (10")	0,100	0,018	175	2,10	frei wählbar 3-10	4746-254-100
275	0,080	0,015	193	2,30	frei wählbar 3-10	4746-275-100
300	0,070	0,013	210	2,40	frei wählbar 3-10	4746-300-100
315	0,062	0,011	221	2,60	frei wählbar 3-6	4746-315-100
325	0,059	0,010	228	2,80	frei wählbar 3-6	4746-325-100
350	0,056	0,009	245	3,30	frei wählbar 3-6	4746-350-100
375	0,050	0,008	263	3,50	frei wählbar 3-6	4746-375-100
400	0,047	0,007	280	3,80	frei wählbar 3-6	4746-400-100
450	0,045	0,005	360	4,20	frei wählbar 3-6	4746-450-100
500	0,043	0,004	400	4,70	frei wählbar 3-6	4746-500-100
550	0,042	0,004	440	5,30	frei wählbar 3-6	4746-550-100
600	0,039	0,003	480	5,90	frei wählbar 3-6	4746-600-100
700	0,031	0,002	560	6,90	frei wählbar 3-6	4746-700-100
800	0,022	0,002	640	7,60	frei wählbar 3-6	4746-800-100
900	0,016	0,001	720	8,20	frei wählbar 3-6	4746-900-100

Material

zweilagige Schlauchwandung:
innen PTFE Folie, außen Hypalon



für Lebensmittelkontakt
nach FDA 21
CFR 177.1550

Spirale

feuerverzinktes Stahlband

Temperatur

ca. -40°C bis ca. +170°C, kurzzeitig
bis ca. +190°C

Abriebfestigkeit



Chemische Beständigkeit



Innenglätte



Stauchbarkeit



Flexibilität (Biegeradius)



sehr gut (5 Punkte), schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte
und keine zugesicherten Produkteigen-
schaften im rechtlichen Sinne.

2-lagiger Absaug- und Gebläse-
schlauch für aggressive gasför-
mige Medien wie Lösemittel,
Farbnebel oder andere chemische
Dämpfe, höhere Vakuumfestig-
keit, für Filter- und Absauganlagen

Gemäß **ATEX 2014/34/EU** und
TRGS 727 zulässig zur Aspiration
nicht brennbarer Stäube (keine
Zone oder Zone 22 im Inneren),
zum Fördern von Gasen in Zone 1
und Zone 2 außen. Die Metallspi-
rale ist beidseitig zu erden (siehe
technische Informationen).

Verbindungselemente



**20.3 foxi
Multi-Schelle**



**21.0 Verbinder,
Reduzierungen**