

## Hymer échafaudage roulant 8771

hauteur de portée 3,4 m, hauteur d'échafaudage 2,64 m, 1 mezzanine(s) mod., 1 passage ouvert, hauteur 1,4 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2450 x 650 mm, échafaudage en aluminium

Numéro d'article: 231388



**HYMER**

**10 YEARS  
WARRANTY**

  
Made in  
Germany

### échafaudage roulant







- hauteur de portée 3,4 m
- hauteur d'échafaudage 2,64 m
- 1 mezzanine(s) mod., 1 passage ouvert
- hauteur 1,4 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2450 x 650 mm
- 2 x 8 échelons
- avec mezzanine modulaire résistante aux intempéries et antidérapante et élévateur HYMER pour faciliter le montage et le démontage des diagonales et des entretoises
- application sûre grâce à rambarde périphérique
- avec 4 roulettes pivotantes à hauteur réglable
- échafaudage en aluminium

- force mezzanine modulaire jusqu'à 200 kg
- rehausse rapide grâce à des fermetures à clic
- assurance qualité selon DIN EN 1004
- 10 années de garantie
- poids 70,2 kg

## Détails techniques

|                                   |                     |                                    |  |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|
| technique de montée               | échafaudage         | soubassement                       | 4 roulettes pivotantes à hauteur réglable  |
| type d'échafaudage                | échafaudage roulant | force mezzanine modulaire          | 200 kg   |
| matériau échafaudage              | aluminium           | équipement échafaudage             | mezzanine modulaire résistante aux intempéries et antidérapante, élévateur HYMER pour faciliter le montage et le démontage des d |
| hauteur d'échafaudage             | 2,64 m              | équipement de sécurité échafaudage | rambarde périphérique  |
| hauteur                           | 1,4 m               | rehausse                           | rapide grâce à des fermetures à clic   |
|                                   | 3,4 m               | rabattable                         | non  |
| nombre de mezzanines modulaires   | 1                   | roulant                            | oui  |
| largeur de mezzanine modulaire    | 2450 mm             | rambardes                          | double face  |
| profondeur de mezzanine modulaire | 650 mm              | norme                              | selon DIN EN 1004  |
| nombre d'échelons                 | 2 x 8               | garantie                           | 10 années  |
| passages                          | 1 passage ouvert    | Poids                              | 70,2 kg  |
| profondeur                        | 800 mm              |                                    |  |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149272 |  | plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année  |
| 215546 |  | dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc  |
| 221260 |  | chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| 221388 |  | gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9   |
| 523826 |  | kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc   |
| 528920 |  | moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE  |

