

## Glastürkühlschrank CD 350 schwarz

Umluft-Glastürkühlschrank innen und außen in schwarz mit separaten Ein-Ausschalter für die LED Innenbeleuchtung und Temperaturanzeige in der Bedienblende. Alle Roste sind innerhalb der vorgeformten Auflagerippen in der Höhe verstellbar. DLeichtes öffnen der Isolierglastür durch aufgesetzten Griff. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Türmagnetsteckdichtung. Leichte Bodenunebenheiten lassen sich durch die zwei vorne angebrachten höhenverstellbaren Füße ausgleichen. Hinten am Gerät befinden sich zwei Transportrollen für eine leichte Mobilität.

Die Temperatur im Kühlfach wird durch Drehen des Temperatur-Drehreglers eingestellt. Die eingestellte Temperatur auf einer fünfstufigen Skala ist am Drehregler ablesbar. Bei Drehung des Thermoreglergriffs im Uhrzeigersinn sinkt die Temperatur im Kühlbereich. Bei geschlossener Kühlschranktür ist sie an der Anzeige des Temperaturreglers ablesbar Die Zahl „0, 1, 2, 3, 4, 5“ bedeutet keine bestimmten Temperaturen. Die Temperatur kann auf einer fünfteiligen Skala reguliert werden. 0 = der Kompressor wird abgeschaltet. Das Kühlgerät ist noch am Stromnetz angeschlossen. 1 = höchste Temperatur (geringste Kühlung) 5 = niedrigste Temperatur (stärkste Kühlung).

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich, wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotel, Motels und Catering.

Der Glastürkühlschrank eignet sich hervorragend als Werbefläche. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über eine gelabelte Ausführung.

Artikel-Nr.: 9190030  
GTIN: 4059395030761



### Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Betriebskontrollleuchte
- 5 Stufen Temperaturregler
- Stufe 0 Kühlung ist aus Gerät ist am Stromnetz
- Stufe 1 geringste Kühlung
- Stufe 5 höchste Kühlung
- Temperaturanzeige in der Bedienblende 0 bis 5
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Rostauflagen
- Kunststoff-Innenraum
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Isolierglastür mit schwarzem Kunststoffrahmen und Griff

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

## Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlschrank
<b>Produktgruppe</b>	A
<b>Herstellerkennung</b>	CD 350
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	600 mm
<b>Tiefe</b>	600 mm
<b>Höhe</b>	1730 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glastür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	12 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts wechselbar
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	322 Dosen 0,33 Liter oder 154 PET-Flaschen 0,5 Liter
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Außenmaterial</b>	Stahlblech schwarz pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	ABS Kunststoff schwarz
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,23 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	72 kg
<b>Serienzubehör</b>	6 Roste, schwarz rilsaniert
<b>SWS</b>	Ja
<b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b>	32 °C
<b>Raumfeuchte bis</b>	65 %
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

<b>Luftschallemissionsklasse</b>	D
<b>Luftschallemission</b>	43 dB
<b>Höchste Ø Fachtemperatur</b>	5 °C
<b>Höchste Umgebungstemperatur</b>	32 °C
<b>Bruttoinhalt</b>	350 l
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	744 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	49,5
<b>Klimaklasse</b>	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
<b>Temperaturklasse</b>	K4
<b>Lichtquellenart</b>	LED
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	452024
<b>EU-Label Verordnung</b>	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler



KBS Gastrotechnik GmbH

CD 350 schwarz




**744** kWh/annum



8102/6102

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Rost

Rost

GTIN: 4059395000146

Artikel-Nr.: 9190099

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)