

BS-ROLLEN machinevoet

behuizing van staal, bevestiging met plaat, lengte x breedte 120 x 120 mm

Artikelnummer: 222420



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Machinevoet

ideale aanvulling op wielen




machinevoet

- behuizing van staal
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 120 x 120 mm
- schroefgatafstand 100/85x100/85 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- uitgerust met: pedaal, geveerde stootdemper
- met rubberen voet

Technische details

transporttechniek	machinevoet	schroefgat-Ø	11 mm
voor bouwhoogte rollen	202 mm	hoogteverstelling	167-207 mm
materiaal behuizing	staal	bevestigingselement	plaat
lengte plaat	120 mm	machinevoet uitrusting	pedaal, geveerde stootdemper
breedte plaat	120 mm	onderbouw	rubberen voet
afstand schroefgat	100/85x100/85 mm	gewicht	1,65 kg

Dit past ook bij ...

221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken