

## META breedvakstelling Multipal S

grondveld, hoogte x breedte x diepte 3300 x 1470 x 800 mm, vaklast 1300 kg, 5 niveaus met traversen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 661851



Das Lagersystem



## META Breedvakstelling Multipal S

### Basisstelling

breedvakstelling

- voor de opslag van extreem zware en volumineuze goederen
- geschikt voor grote goederen
- grondveld
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3300 x 1470 x 800 mm

- veldlast 10100 kg
- vaklast 1300 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 800 mm
- 5 niveaus met traversen
- per 50 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- montage-instructie: insteekbare balken met borgpennen

## Technische details

meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	traversen
stellingtype	breedvakstelling	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	eenzijdig
stellingveld	grondveld	oppervlak standaard	verzinkt
geschikt voor (product/materiaal)	grote goederen	oppervlak traversen	m. poedercoating
materiaal	staal	stelling uitrusting	legborden
hoogte	3300 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	1470 mm	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
diepte	800 mm	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
vaklast	1300 kg	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
vakbreedte	1300 mm	montage-instructie	insteekbare balken met borgpennen
vakdiepte	800 mm	levering	gedemonteerd
veldlast	10100 kg	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	5 stuks	gewicht	117,108 kg

## Gerelateerde Producten



503899



hoekopzet voor palletstelling, diepte 800 mm, voor een vaklast van 1150 kg, met eindaanslag, van staal gelakt in RAL2001 roodoranje

661862		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3300 x 1385 x 800 mm, vaklast 1300 kg, 5 niveaus met traversen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
661942		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3300 x 2785 x 800 mm, vaklast 2400 kg, 5 niveaus met traversen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
662038		traversepaar voor breedvakstelling, breedte x diepte 1300 x 800 mm, voor een vaklast van 1300 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
691499		aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven
767557		diepe aflegplank voor palletstelling, diepte 800 mm, voor een vaklast van 1100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

### Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit