

bott **Werkbank** cubio

Höhe x Breite x Tiefe 740 - 1140 x 2000 x 750 mm, Tischplatte aus Rotbuche, geölt, Traglast 1500 kg, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 4 Schubladen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau



Artikelnummer: 126129

bott Werkbank cubio















Werkbank




- Höhe x Breite x Tiefe 740 - 1140 x 2000 x 750 mm
- Tischplatte aus Rotbuche, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 1500 kg
- Gestellausführung 4 FüÙe
- Ausstattung: 4 Schubladen
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
- mit Normallastauszug
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Technische Details

| | | | |
|----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Möbeltyp | Tisch | Fronthöhe 200 mm | 1 Stück |
| Tischtyp | Werkbank | Schubladentraglast | 75 kg |
| Gestellausführung | 4 Füße | Auszug Schublade | 100 % |
| Gestellform | 4-Fußgestell | Auszugsführung Schublade | kugelgelagert |
| Höhe | 740-1140 mm | Material Platte | Rotbuche |
| Breite | 2000 mm | Oberfläche Platte | geölt |
| Tiefe | 750 mm | Farbe Platte | Rotbuche |
| Auszugsart | Normallastauszug | Material Gestell | Stahl |
| Stärke Platte | 40 mm | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Traglast | 1500 kg | Farbe Gestell | lichtgrau // RAL7035 |
| höhenverstellbar | ja | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Werkbank Ausstattung | 4 Schubladen | Farbe Front | anthrazitgrau // RAL7016 |
| Schubladen Anzahl | 4 Stück | fahrbar | nein |
| Fronthöhe 75 mm | 2 Stück | Gewicht | 141,8 kg |
| Fronthöhe 150 mm | 1 Stück | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 126154 |  | Seitenpanel für Werkbank, Höhe x Breite 692 x 610 mm, mit perfo-Lochung, in RAL5010 Enzianblau |
| 126156 |  | Seitenpanel für Werkbank, Höhe x Breite 692 x 610 mm, mit perfo-Lochung, in RAL7035 Lichtgrau |
| 126157 |  | Seitenpanel für Werkbank, Höhe x Breite 692 x 610 mm, mit perfo-Lochung, in RAL7016 Anthrazitgrau |
| 126158 |  | Seitenpanel für Werkbank, Höhe x Breite 692 x 610 mm, mit perfo-Lochung, in RAL3004 Purpurrot |
| 126165 |  | Ablageboden für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 2000 x 750 mm, aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau |
| 126169 |  | Rückwandleiste für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 662 x 2000 x 24 mm, in lichtgrau |
| 126170 |  | Querstreben für Werkbank, Breite 2000 mm, 3-teilig, in RAL7035 Lichtgrau |
| 126171 |  | Ablageboden für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 2000 x 750 mm, aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau |
| 126221 |  | Drehteller, Höhe x Durchmesser 20 x 380 mm |
| 126222 |  | Drehteller, Höhe x Durchmesser 20 x 500 mm |
| 126223 |  | Drehteller, Höhe x Durchmesser 20 x 380 mm, mit Arretierungsfunktion |
| 126225 |  | Drehteller, Höhe x Durchmesser 20 x 500 mm, mit Arretierungsfunktion |
| 126227 |  | Abschluss für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Anbau hinten, Höhe x Breite x Tiefe 85 x 2000 x 15 mm, Aus Buche-Multiplex |
| 126228 |  | Abschluss für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Anbau seitlich, Höhe x Breite x Tiefe 85 x 15 x 750 mm, Aus Buche-Multiplex |

| | | |
|--------|---|--|
| 126229 |  | Drehteller, Höhe x Breite x Tiefe 16,5 x 175 x 175 mm, für Backenbreite 100 mm, einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel |
| 126230 |  | Drehteller, Höhe x Breite x Tiefe 22 x 215 x 215 mm, für Backenbreite 125 mm, einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel |
| 126231 |  | Drehteller, Höhe x Breite x Tiefe 24 x 225 x 225 mm, für Backenbreite 135 mm, einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel |
| 126232 |  | Drehteller, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 260 x 260 mm, für Backenbreite 150 mm, einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel |
| 126233 |  | Drehteller, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 284 x 284 mm, für Backenbreite 175 mm, einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel |
| 126234 |  | Höhenverstellgerät, Höhe 240 mm, für Backenbreite 100 mm, mit Gasdruckfeder |