

## Rollcart Montagewagen

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm, Plattform aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, mit 3 Schlitzplatten, mit 4 Schublade(n), Höhe x Länge x Breite 1900 x 1111 x 600 mm, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158120



## Rollcart Werkbank- und Montagewagen

### Traglast 400 kg



#### Montagewagen

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
- Plattform aus Holz
- mit Abrollrand
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahl/Holzkonstruktion
- mit Schlitzplatte
- mit 3 Schlitzplatten
- mit 4 Schublade(n)
- Höhe x Länge x Breite 1900 x 1111 x 600 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 160 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Montagewagen	Bereifung	TPE
Traglast	400 kg	Rad-Ø	160 mm
Ladeflächenlänge	1000 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	600 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Wagen Ausstattung	1 Schrank, 4 Schubladen	Material	Stahl/Holz
Material Plattform	Holz	Material Verarbeitung	Korpus verschweißt
Plattform Ausstattung	Abrollrand	elektrisch leitend	nein
Schubladen Anzahl	4 Stück	Schiebebügel	1 Stück
Plattentyp	Schlitzplatte	Radanordnung	rechteckig
Schlitzplatten Anzahl	3 Stück	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	1900 mm	Farbe	lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Länge	1111 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Breite	600 mm	Gewicht	80 kg

## Zubehör

158091		Schubladeneinsatzset für Werkstattwagen, Set bestehend aus: 1 Längs- und 4 Querteiler, Höhe x Länge 60 x 700 mm
158407		4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 0 - 600 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar